

Схема подбора колодцев

Высота колодца h, мм	Alta Tele Plast Ø 400	Alta Tele Plast Ø 630	Alta Tele Plast Ø 955	Alta Plast Tuba Ø 400	Alta Plast Tuba Ø 630	AltaPlast Granata Ø 400/630	Alta Kesson тип А Ø 955	Alta Plast Ø 955, 1220, 1500, 1800, 2000
500	+	+	+	-	-	-	-	-
1000	+	+	+	-	-	-	-	-
1500	+	+	-	-	-	-	+	-
2000	-	-	-	+	+	+	+	+
2500	-	-	-	+	+	+	-	+
3000	-	-	-	+	+	+	-	+
3500	-	-	-	+	+	+	-	+
4000	-	-	-	+	+	+	-	+
4500	-	-	-	+	+	+	-	+
5000	-	-	-	+	+	+	-	+
5500	-	-	-	+	+	+	-	+
6000	-	-	-	+	+	+	-	+
дополнительное оборудование								
напорный патрубок ПП (для Alta Plast Granata вваривается в рабочую камеру колодца Ø 630)								
Ø 20	-	+	+	-	+	-	+	+
Ø 25	-	+	+	-	+	-	+	+
Ø 32	-	+	+	-	+	-	+	+
Ø 40	-	+	+	-	+	-	+	+
Ø 50	-	+	+	-	+	-	+	+
Ø 63	-	+	+	-	+	-	+	+
Ø 75	-	+	+	-	-	-	+	+
Ø 90	-	+	+	-	-	-	+	+
Ø 110	-	+	+	-	-	-	+	+
безнапорный патрубок ПП с раструбом или без раструба (для Alta Plast Granata вваривается в рабочую камеру колодца Ø 630) для Alta Plast Tuba патрубки присоединяются через резиновую уплотнительную муфту								
Ø 50	+	+	+	+	+	+	+	+
Ø 110	-	+	+	-	+	+	+	+
Ø 160	-	-	+	-	-	-	+	+
Ø 200	-	-	+	-	-	-	+	+
Ø 250	-	-	+	-	-	-	+	+
уплотнитель	-	+	+	-	-	+	+	+ (только для 955)
муфта Alta Wall Connect	+	+	+	+	+	+	+	+
гермоввод	+	+	+	+	+	+	+	+
лестница стационарная	-	-	+	-	-	-	+	+
лестница складная	-	-	+	-	-	-	+	+